

## رافوس من ...

همیشه به یکی از همکاریات بیشتر از بقیه اعتماد داری، یکی هست که از دیدگاه تو صلاحیت بیشتری برای انجام کارهای مختلف دارد...

اگر همین حس رو به یکی از دستگاهها در حوزه لاغری و تناسب اندام و تایتنینگ پوست تعمیم بدی، رافوس میشه همون همکار قابل اعتماد، مدرن، موثر و یکنواخت برای همه نیازها.



بسیارین کاربرد  
بسیارین توان



### کاربردها:

- درمان سلولیت.
- کاهش چربی های موضعی.
- لیفتینگ پوست بدن.
- جوانسازی و لیفتینگ صورت.
- منافذ باز پوست، آکنه، اسکار آکنه و استریا.




### پروپ RET MonoPolar

- استفاده از ۳ پروپ RET جهت افزایش بهره وری.
- متمرکز بر هایپودرم جهت لیز چربی.
- موثر بر کاهش چربی ها با ضخامت زیاد.



### پروپ CET MonoPolar

- دارای دو فرکانس مختلف جهت تغییر عمق نفوذ: (300 KHz-500 KHz)
- استفاده از 5 پروپ CET جهت افزایش بهره وری.
- موثر دراز بین بردن چربی در نواحی با ضخامت کم چربی.
- درمان سلولیت.
- لیفتینگ و سفت شدن پوست.



### امواج رادیوفرکانسی Radio frequency

امواج رادیوفرکانسی امواج الکترومغناطیسی هستند که فرکانس آنها در محدوده امواج رادیویی (300Ghz-3KHz) است. زمانی که جریان رادیوفرکانسی در بافت با مقاومت روبرو می گردد، باعث افزایش دما در موضع می گردد و هر چه مقاومت بافت در برابر عبور جریان بالاتر، میزان حرارت در بافت هدف بیشتر خواهد بود (بیشترین مقاومت در بافت چربی و بعد پوست می باشد).

دستگاه Rafos ساخت کمپانی بسیار معتبر CHUNG WOO کره جنوبی می باشد.

### در دستگاه رافوس از تکنولوژی رادیوفرکانسی با ویژگی های زیر استفاده می شود:

- دارای پروپ تخصصی لاغری CET و RET جهت دسترسی به چربی در ضخامت های مختلف هایپودرم.
- دارای توان خروجی 350 وات با قابلیت کنترل شدت جریان.
- مجهز به سنسور حرارتی مادون قرمز (IR) جهت کنترل اتوماتیک دمای الکتروود فعال و جلوگیری از سوختگی سطح پوست.
- دارای پروپ تخصصی جوانسازی (Tripolar).
- دارای 5 مد عملکردی مختلف جهت افزایش دما بدون ایجاد درد و ناراحتی در افراد با آستانه تحمل درد متفاوت.
- مجهز به صفحه نمایش لمسی با کاربری آسان.

### پروپ Tripolar

- پروپ تخصصی جوانسازی با عمق نفوذ تا درم بدون هیچگونه اثر بر هایپودرم.
- موثر در رفع چین و چروک و افتادگی پوست.
- موثر در کاهش منافذ باز پوست.
- شفاف سازی.
- از بین بردن اسکار آکنه، استریا و استرچ مارک.

# RAFOS PREMIUM

RADIO FREQUENCY



بسیترین کاربرد  
بسیترین توان



Output frequency (CET)	0.3 - 0.5 MHz
Output frequency (RET)	0.5 MHz
Time	1- 60 min, adjustable
Power consumption	350W
Power	AC 200- 240V, 50/60Hz
Dimension (mm)	420(W)×390(D)×170(H) (w/upper shelf)
Electric shock protection	Class I BF

تهران، خیابان مطهری، میزای  
شیرازی شمالی، خیابان ناهید  
پلاک ۴۲ ۰۲۱-۸۸۱۷۰۷۰

رشت، میدان جهاد، شهرک  
فرهنگیان، ساختمان سینوهه  
طبقه ۳ ۰۱۳-۲۳۵۸۵۹۱۵


تهران، ولیعصر، کوی استانداری  
خیابان عطایی، ساختمان بهارستان  
طبقه ۴ ۰۲۱-۲۳۲۶۳۵۳۶



شرکت آفتاب و روزان آریا افکا  
تولید و واردات تجهیزات پزشکی  
www.afateb.com

# RAFOS PREMIUM

RADIO FREQUENCY



تنها پلت فرم رادیوفرکانس مجهز  
به سنسور حرارتی مادون قرمز  
به منظور روند درمان کاملاً ایمن

