

اسکارلت من ...

پس از استفاده از تکنولوژی منحصر به فرد اسکارلت، زیبا جوی شما با هر تایپ پوستی چهره ای شفاف و درخشان و دارای قوام بیشتری خواهد داشت...
وی دیگر شکایتی از وجود منافذ باز پوستی و آکنه های مداوم ندارد...
وقتی لبخند میزند لبخندش دلنشین، وقتی اخم می‌کند اخمش جسورانه به نظر میرسد...

بعد از چند جلسه درمانی با اسکارلت قطعاً جمله چه تغییر خوبی کرده ای را خواهد شنید... همه افراد با هر نوع سلیقه ای می توانند اسکارلت را بخواهند.



اولین و مؤثرترین آر. اف فرکشنال با نیدل های طلا برای هدایت فوق مؤثر جریان به فرم انحصاری قطره اشکی در دنیا



SCARLET[®] RF

Fractional Microneedling Technology

FMR



کاربردهای مد عملکردی F:

- افزایش قوام و جوانسازی پوست (Tightening).
- بهبود Texture پوست.
- درمان آکنه فعال و پوست های مستعد آکنه.
- درمان شلی و افتادگی پوست صورت.
- کاهش چین و چروک.
- کاهش لک های پوستی و PIH.
- درمان تعریق بیش از حد (Hyperhidrosis).
- درمان ترشح بیش از حد چربی پوست.

کاربردهای مد عملکردی L:

- بهبود اسکار های جراحی، آکنه و Hypertrophic، Hypo trophic.
- بهبود استریا و استرچ مارک.
- درمان منافذ باز.

کاربردهای مد عملکردی B:

- بهبود چروک گردن.
- Body Tightening
- درمان Sagging Arm


SCARLET[®] RF




- دارای سه مد عملکردی برنامه ریزی شده جهت استفاده تخصصی در کاربرد های درمانی.
- امکان استفاده در تمام مناطق صورت و بدن حتی پلک بالا و پایین.
- عدم ایجاد آسیب حرارتی در اپیدرم (شکل منحصر به فرد قطره اشکی)
- عدم لیز چربی های صورت به دلیل استفاده از نیدلهای Non Insulated
- قابلیت استفاده در افراد مستعد لک و PIH.
- استفاده اختصاصی از گالوانوموتور قدرتمند ساخت آمریکا برای ورود سوزن ها به پوست جهت جلوگیری از آسیب، خون ریزی و درد زیاد.
- هندپیس سبک (جلوگیری از خستگی پزشک).

کمپانی VIOL دارنده گواهی ثبت اختراع RF فرکشنال در دنیا، نیواسکارلت، نسل جدید اسکارلت را با ویژگی های منحصر به فرد زیر عرضه کرده است:

- تولید جریان رادیوفرکانسی با توان بالا و کاملاً یکنواخت با بهره گیری از RF Generator ساخت کمپانی Us Silicon Valley آمریکا



- استفاده از نیدل های استاندارد ۲۵ تایی با روکش ضخیم طلا و ضد حساسیت.
- استفاده از نیدل های تماماً رسانا (Non Insulated) با تکنولوژی منحصر به فرد ساخت ژاپن.
- دارای حداکثر میزان اثربخشی با ایجاد حرارت قطره اشکی و پوشش کامل درم از طریق تکنولوژی منحصر به فرد نیدل ها.



- قابلیت تنظیم عمق نفوذ از 0.5 تا 3.5 میلی متر با دقت 0.1mm جهت استفاده در ضخامت های مختلف پوست و متناسب با موضع درمان.
- قابلیت انجام بیش از شش هزار شات بدون کند شدن نیدل ها.
- قابل استفاده در کلیه تایپ های پوستی در تمامی فصول بدون هیچگونه عوارض جانبی.
- کمترین دوره نقاهت در بین تمام سیستمهای RF فرکشنال.
- درد بسیار کم و عدم ایجاد کبودی و خونریزی.

اسکارلت آر.اف
SCARLET^{RF}
 Fractional Microneedling Technology
 F M R

اولین و مؤثرترین آر.اف فرکشنال با نیدل های طلا
 برای هدایت فوق مؤثر جریان به فرم انحصاری
 قطره اشکی در دنیا



NEEDLE DEPTH	0.5 mm - 3.5 mm (increment : 0.1 mm)
RF FREQUENCY	2 MHZ
ELECTRODE NO.	25 pins per stamp
STAMP SIZE	1 cm ²
MODE	BODY / FACE / LONG PULSE
POWER OUTPUT	50 W

شرکت آفتاب دروژان آریا اف
 تولید و واردات تجهیزات پزشکی
 www.afateb.com
 تهران - خیابان مطهری، میرزای
 شیرازی شمالی، خیابان ناهید
 پلاک ۴۲ ۰۲۱-۸۸۱۰۷۰۰
 رشت، میدان جهاد، شهرک
 فرهنگیان، ساختمان سپنوهه
 طبقه ۳ ۰۱۳-۲۳۵۸۵۹۱۵
 تبریز، ولیعصر، کوی استانداری
 خیابان عنای، ساختمان بهارستان
 طبقه ۴ ۰۴۱-۲۳۳۶۳۵۳۶



اسکارلت آر.اف
SCARLET^{RF}
 Fractional Microneedling Technology
 F M R

وقتی ارزشمندترین فلز
 جوانی ساطع می کند.



اولین و مؤثرترین آر.اف فرکشنال با نیدل های طلا
 برای هدایت فوق مؤثر جریان به فرم انحصاری
 قطره اشکی در دنیا

